


- GRK GLOBALコンバージョンは国産綾織り艶消しブラックカーボン材を採用
- ステアリングラック及びバッテリーの搭載位置を変更(バッテリーホルダーの加工が必要です)
- カーボン製嵩上げパーツでロールを誘発してトラクションUP!
- オプションのサスペンションを使用する事で他社サスマウントの使用も可能です
- サーボは横載せ及び立て載せの選択が可能!(ロープロサーボ用立て載せポストが付属します)



取り付け可能社外サスマウント
●ヨコモ製
DRB&DIB
BD7ワンピースタイプ

●over dose製
Vacula/Divall

●タミヤ製
TRF系ワンピースタイプ

• カーボン製嵩上げパーツをご使用になる場合は付属のM3X10mm皿ビスをご使用ください。

※ご使用されるサスマウントによりギヤケースに干渉する場合がございますのでご確認ください。

